

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	8 mm
Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Longitud total L	125 mm
Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7 mm
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	AH08K SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500