

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
8/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH08K SCLCR/L06
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500