

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 8/07mm**



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260308 8/07   |
| GTIN              | 4067263103905 |
| Clase de artículo | 21T           |

### Descripción técnica

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del mango                        | 8 mm                           |
| Longitud total L                        | 60 mm                          |
| Tamaño de placa                         | 7 mm                           |
| Plaquita de corte adecuada              | DC.. 0702..                    |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22                      |
| Anchura de función L <sub>4</sub>       | 10 mm                          |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>    | 13 mm                          |
| Código ISO Soporte                      | SDJCR/L 0808D07                |
| Norma                                   | DIN ISO 5610                   |
| Tipo de boca                            | derecha                        |
| Refrigeración interior                  | no                             |
| Ángulo de ajuste κ                      | 93 grados                      |
| Aplicación                              | Refrentado                     |
| Aplicación                              | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto                        | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 22                                                        | 269028 22   |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15                             | 674248 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500  |