

Garant

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 8/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	7,5 mm
Tamaño del mango	8 mm
Longitud total L de los soportes neutros	60 mm
Código ISO Soporte	SDNCN 0808D07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	4 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500