

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 8/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDJCR/L 0808D07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	60 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de la cabeza L ₁	13 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño del mango	8 mm
Anchura de función L ₄	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500