

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 8/04mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260344 8/04   |
| GTIN              | 4067263103943 |
| Clase de artículo | 21T           |

## Descripción técnica

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ø de mango $D_s$                        | 8 mm                |
| Longitud de sujeción $L_2$              | 7,5 mm              |
| Plaquita de corte adecuada              | DC.. 04T0..         |
| Código ISO Soporte                      | A08F SDXCR/L04      |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 26           |
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 93 grados           |
| Tamaño de placa                         | 4 mm                |
| Longitud de la cabeza $L_1$             | 15 mm               |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 9,2 mm              |
| Desplazamiento central $L_3$            | 5 mm                |
| Longitud total L                        | 80 mm               |
| Profundidad útil T                      | 3 mm                |
| Norma                                   | DIN 8024            |
| Tipo de boca                            | derecha             |
| Profundidad de giro interior hasta      | 3×D                 |
| Refrigeración interior                  | sí                  |
| Aplicación                              | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5

674248 TX5

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500