

Garant**Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 8/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	7 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Código ISO Soporte	E08K SDQCR/L07
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	12 mm
Longitud de sujeción L_2	7,6 mm
Longitud de voladizo L_1	26 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500