

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 8/04mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	8 mm
Código ISO Soporte	A08F SDXCR/L04
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	15 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	9,2 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud total L	80 mm
Profundidad útil T	3 mm
Tamaño de placa	4 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX5

674248 TX5

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500