

**Garant****Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 8/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	8 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,6 mm
Longitud de voladizo $L_1$	26 mm
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12 mm
Código ISO Soporte	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500