

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	11 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de voladizo L_1	80 mm
Código ISO Soporte	A16X SDUCR/L07
Ø de mango D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	151 mm
Zona S no sujetable	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar