

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	125 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A25X SDUCR/L11
Longitud total L	222 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	32 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Serie	Master Mute
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar