

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Longitud total L	343 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	50 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	27 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø de mango D_s	40 mm
Longitud de voladizo L_1	200 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Zona S no sujetable	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar