

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	8,5 mm
Serie	Master Mute
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	16 mm
Longitud total L	120 mm
Código ISO Soporte	A12X SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	60 mm
Zona S no sujetable	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar