

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Código ISO Soporte	A20X SCLCR/L09
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	177 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Zona S no sujetable	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar