

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
Código ISO Soporte	A32X STFCL/L16
Longitud total L	277 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Longitud de voladizo $L_1$	160 mm
Ø de mango $D_s$	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar