

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 47
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Desplazamiento central L_3	17 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Código ISO Soporte	A25X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Longitud total L	222 mm
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar