

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud total L	277 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Ø de mango D _s	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Serie	Master Mute
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de voladizo L ₁	160 mm
Código ISO Soporte	A32X SDUCR/L11
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar