

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Código ISO Soporte	A40X SDUCR/L11
Longitud total L	343 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	200 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Tamaño de placa	11 mm
Serie	Master Mute
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	50 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Zona S no sujetable	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar