

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	125 mm
Longitud total L	222 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Serie	Master Mute
Código ISO Soporte	A25X SDUCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø de mango D _s	25 mm
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar