

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo $L_1$	100 mm
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Código ISO Soporte	A20X SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
Longitud total L	177 mm
Serie	Master Mute
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Zona S no sujetable	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar