

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	120 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Código ISO Soporte	A12X SDUCR/L07
Longitud de voladizo L_1	60 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	16 mm
Zona S no sujetable	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar