

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	177 mm
Código ISO Soporte	A20X SCLCR/L09
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de voladizo $L_1$	100 mm
Zona S no sujetable	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar