

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central L ₃	8,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ø de mango D _s	12 mm
Serie	Master Mute
Código ISO Soporte	A12X SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	16 mm
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud total L	120 mm
Zona S no sujetable	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar