

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud total L	222 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 47
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Código ISO Soporte	A25X STFCL/L11
Longitud de voladizo L ₁	125 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar