

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 47
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	100 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	25 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Longitud total L	177 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Código ISO Soporte	A20X STFCL/L11
Serie	Master Mute
Zona S no sujetable	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar