

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud total L	151 mm
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de voladizo L ₁	80 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A16X SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø de mango D _s	16 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Zona S no sujetable	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar