

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	160 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Tamaño de placa	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud total L	277 mm
Serie	Master Mute
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Código ISO Soporte	A30X SCLCR/L09
Desplazamiento central L_3	22 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar