

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	17 mm
Código ISO Soporte	A25X SCLCR/L09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Ø de mango D_s	25 mm
Longitud total L	222 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de voladizo L_1	125 mm
Tamaño de placa	9 mm
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar