

Garant
Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/09mm

Datos de pedido

Número de pedido	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Clase de artículo	29E

Descripción
Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A40X SCLCR/L09
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Longitud de voladizo L_1	200 mm
Longitud total L	343 mm
Zona S no sujetable	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar