

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Longitud total L	277 mm
Longitud de voladizo L ₁	160 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Serie	Master Mute
Código ISO Soporte	A32X STFCL/L16
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar