



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 48



Datos de pedido

Número de pedido	232250 48
GTIN	4045197589088
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Longitud útil L_1 : 231,8 mm

\varnothing de mango D_s : 40 mm

Longitud del mango L_s : 70 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Longitud útil L_1	231,8 mm
\varnothing de mango D_s	40 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud del mango L_s	70 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20	232990 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600