



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 8xD, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232265 13
GTIN	4045197592620
Clase de artículo	22G

Descripción

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores v_c en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 114,3 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Longitud útil L_1	114,3 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8

232990 TX8

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,3 Nm

211750 1,3

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8