



Manguera espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 4m



Datos de pedido

Número de pedido	080241 4
GTIN	7391390097477
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero **de seguridad** n.º 080285 y boquilla de acero n.º 080290.

Descripción técnica

Material	Manguera espiral de PU
Ø interior manguera	11 mm
Ø exterior manguera	16 mm
Color	azul
Conexión acoplado rápido	1/2 pul
Longitud utilizable de la manguera	4 m

Conexión boquilla insertable	1/2 pul
Presión de servicio máx.	10 bar
presión de estallido máxima	35 bar
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridadRosca exterior Rosca exterior conexión 1/2 pul	080285 1/2
Entrerroscas con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/2 pul	080290 1/2