



## Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 8xD, Tipo: 18



### Datos de pedido

Número de pedido	232265 18
GTIN	4045197592637
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Nota:

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5 % y los valores  $v_c$  en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

**343000-343530.**

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Longitud útil  $L_1$ : 273,1 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

### Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud útil $L_1$	273,1 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9