



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 232255 12 |
| GTIN | 4045197589095 |
| Clase de artículo | 22G |

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores v_c en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 111,1 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| \varnothing de mango D_s | 20 mm |
| Tornillos de amarre | 232990 TX7 |
| Longitud útil L_1 | 111,1 mm |
| Intervalo $\varnothing D_c$ | 12 - 12,5 mm |
| Longitud del mango L_s | 50 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Ejecución | 8×D |
| Mango | ISO 9766 |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7 | 232990 TX7 |