



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232245 25
GTIN	4045197658098
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 85,7 mm

\varnothing de mango D_s : 32 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Longitud útil L_1	85,7 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
\varnothing de mango D_s	32 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Longitud del mango L_s	60 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D

Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600