



## Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 8xD, Tipo: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	232265 25
GTIN	4045197592644
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

#### Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

**343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5 % y los valores  $v_c$  en un 10 %.

Refrigeración interior: no

Número de filos  $Z$ : 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Longitud útil  $L_1$ : 289 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

### Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX15
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Longitud útil $L_1$	289 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos $Z$	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600