



## Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 13



### Datos de pedido

Número de pedido	232255 13
GTIN	4045197592507
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5 % y los valores  $v_c$  en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos  $Z$ : 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Longitud útil  $L_1$ : 114,3 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 20 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX8

### Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	20 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Longitud útil $L_1$	114,3 mm
Longitud del mango $L_s$	50 mm
Número de filos $Z$	2
Ejecución	8×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8