

**Mitutoyo****Reloj comparador digital Lectura de 0,005 mm, Capacidad de medición: 50mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	434622 50
GTIN	4946368840666
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Inserto de medición con bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.

### Ventaja:

- **Interfaz bidireccional Digimatic S1.**
- **Luz de fondo LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG.**
- **Pantalla de gráfico de barras analógico.**
- **Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.**
- **Alimentación eléctrica externa mediante la fuente de alimentación de CA.**
- **Alta precisión y valor de incremento de 0,5 µm.**

### Función:

IP30: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de Ø 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

### Suministro:

Incluye cable de alimentación n.º 497661, fuente de alimentación de CA CC 6V / 2A (versión CEE de Alemania) y palanca elevadora.

### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

## Descripción técnica

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	≤ 2,3 N
Ø de carcasa	59 mm
Capacidad de medición	50,8 mm
Clase de protección IP	IP 30
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	5,9 V
Límite de error	0,004 mm
Profundidad	49,1 mm
Longitud	247,8 mm
Corriente nominal	2 A
Vástago de sujeción longitud	19,5 mm
Lectura conmutable	0,005 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Norma	Norma de fábrica
Altura de las cifras	11 mm
Indicador con iluminación de fondo	sí
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital  
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm

023000 50

023010 100

Calibración DAkkS  
Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001  
Tensor de medida máx. 100 mm

## Accesorios

ADAPTER

497661 ADAPTER