

Mitutoyo**Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	445136 600
GTIN	4946368859255
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Regla graduada ABSOLUTE, sin nuevo ajuste de punto de referencia después de reiniciar y velocidad de desplazamiento ilimitada. Volante de funcionamiento amplio y suave. Trazador equipado con plaquitas de metal duro y salida de datos Digimatic. Gran pantalla LCD (altura de dígito 12 mm) para una lectura fácil y sin errores.

Suministro:

Incluida pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 443510 tam. 300.

Partes opcionales:

Soporte n.º 445180, cable de datos n.º 497080.

Descripción técnica

Vida útil de la batería aprox.	20000 h
Límite de error	0,05 mm
Sección transversal de columna de medición	35×12 mm

Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Altura de trazado	600 mm
Superficie de pie anchura	120 mm
Suministro de energía	con pilas
Superficie de pie longitud	180 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Norma	Norma de fábrica
Altura de las cifras	12 mm
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024640 1000

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 300 mm	443510 300