

Mitutoyo**Reloj comparador digital Absolute Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434461 25
GTIN	4946368850269
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Reloj comparador multifuncional estándar. Manejo fiable y fácil.

- **La comunicación bidireccional es posible, por ejemplo, para la parametrización a través de ordenador (interfaz Digimatic S1).**
- **Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición de inicio, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías.**
- **Es posible realizar un cálculo sencillo e identificar el valor máximo.**
- **Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración.**
- **La evaluación GO/±NG se realiza ajustando la tolerancia superior e inferior.**

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Lectura seleccionable	0,0005 mm
-----------------------	-----------

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Ø de carcasa	59 mm
Fuerza de medición	≤ 1,8 N
Tipo de pila	Pila redonda
Calibración	C1
Grosor de la carcasa	44,2 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Altura de las cifras	11 mm
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100