



## Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 18



### Datos de pedido

Número de pedido	232255 18
GTIN	4045197592514
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5 % y los valores  $v_c$  en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos  $Z$ : 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Longitud útil  $L_1$ : 269,9 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 25 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 56 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX9

### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	269,9 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	25 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud del mango $L_s$	56 mm
Número de filos $Z$	2
Ejecución	8×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9