



## Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M3



### Datos de pedido

Número de pedido	130250 M3
GTIN	4067263829690
Clase de artículo	12G

### Descripción

#### Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**  
Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

### Descripción técnica

Ø de mango D <sub>s</sub>	3,5 mm
Profundidad de rosca	6 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Ø de agujero para roscar	2,5 mm
Norma	DIN 352
Tamaño de rosca	M3
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de rosca	3 mm
Vástago cuadrado □	2,7 mm
Longitud total L	40 mm
Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	A
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

