

**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M20****Datos de pedido**

Número de pedido	130250 M20
GTIN	4067263036302
Clase de artículo	12G

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M20
Ø de agujero para roscar	17,5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Ø de rosca	20 mm
Longitud total L	95 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 352
Paso de rosca	2,5 mm
Vástago cuadrado □	12 mm
Profundidad de rosca	40 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	A
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		