



Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M6



Datos de pedido

Número de pedido	130250 M6
GTIN	4067263021933
Clase de artículo	12G

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**
Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Descripción técnica

Norma	DIN 352
Longitud total L	50 mm
Ø de rosca	6 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Paso de rosca	1 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Material de corte	HSS
Tipo de rosca	M
Ø de agujero para roscar	5 mm
Profundidad de rosca	12 mm
Tamaño de rosca	M6

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	A
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

