



## Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 12X1,5



### Datos de pedido

Número de pedido	130500 12X1,5
GTIN	4067263036371
Clase de artículo	12G

### Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	10,5 mm
Norma	DIN 2181
Vástago cuadrado □	7 mm
Ø de rosca	12 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	9 mm
Longitud total L	70 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Tipo de rosca	MF
Profundidad de rosca	24 mm
Tamaño de rosca	M12x1,5
Material de corte	HSS
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13

Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		