

**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 24X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Clase de artículo	12G

Descripción técnica

Ø de mango D _s	18 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M24×1,5
Longitud total L	90 mm
Ø de agujero para roscar	22,5 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Profundidad de rosca	48 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Paso de rosca	1,5 mm
Ø de rosca	24 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 2181
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		