

**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: G3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Clase de artículo	12G

Descripción técnica

Longitud total L	70 mm
Tamaño de rosca	G3/8
Vástago cuadrado □	9 mm
Material de corte	HSS
Ø de agujero para roscar	15,25 mm
Pasos por pulgada	19
Paso de rosca	1,337 mm
Ø de rosca	16,66 mm
Profundidad de rosca	49,98 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Forma del corte previo	D

Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		