



## Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable Conexión de agua



### Datos de pedido

Número de pedido	080253
GTIN	7391390268860
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

**Pistola neumática y de proyección de líquidos** con boquilla Jet, **chorro regulable** (de puntual a amplia superficie) y **caudal ajustable** (aire: 200 - 1200 l/min, líquido: 7 - 46 l/min).

Incluye boquilla de líquido de acero.

#### Nota:

**La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.**

Acoplamiento de cierre rápido adecuado para conexión de agua en el n.º 080149 tam. 1/2.

Valor del flujo: 200 - 1200 l/min

### Descripción técnica

Valor del flujo	200 - 1200 l/min
Valor del flujo líquido	7 - 46 l/min
Valor del flujo aire	200 - 1200 l/min

