

Garant
Giramachos micro con nivel de burbuja, Tipo: M1-M3

Datos de pedido

Número de pedido	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Clase de artículo	11K

Descripción
Ejecución:

Giramachos de precisión para una guía axial precisa incluso con las dimensiones de rosca más pequeñas.

- **Mordazas de acero erosionadas con precisión templadas.**
- **Construcción ligera de plástico impreso en 3D.**
- **Centrado previo del macho para roscar mediante un imán de sujeción integrado.**
- **Sujeción sencilla de los machos para roscar mediante un cierre de bayoneta.**

Aplicación:

Para una guía perpendicular exacta, especialmente para machos para roscar pequeños M1– M3. También se puede utilizar para un asiento directo en soporte para cojinete de roscar n.º 149310 25×9.

Nota:

Nivel de burbuja redondo extraíble con fijación magnética.

Descripción técnica

Ø exterior	25 mm
Abertura de sujeción cuadrado hasta	1,6 - 2,7 mm
Tipo de producto	Giramachos

